




CZWARTEC




Plaški drobnozianiste
miejscami zapyłone:

- 62,5

Gлина zwalowa:

Próby gruntu do kompletu skrzynek z każdej wyróżniającej się makroskop



- 32,0m

Kolumna robocza $\varnothing 16''$

Nadfiltrowa PCW DN 200. 10.0mb

- 41,0m

Czynna część filtru rura PCW
DN 200. ze szczelinami 3-5mm
owinięta siatka nr 10. 20.0mb

Osypka o gran. 0.5 – 0.8mm

- 61,0

Podfiltrowa PCW DN 200. 2.0mb
- 63,0m

Opracował: mgr inż. Edward Mikula